

# Módulo eletrônico VMPA2-FB-EMG-4

Número de referência: 537984

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                       | Valor                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Diagnóstico                                          | Subtensão das válvulas                              |
| N.º máx. de posições da válvula                      | 2                                                   |
| N.º máx. de bobinas solenoide                        | 4                                                   |
| Consumo intrínseco de corrente na tensão de carga    | 23 mA                                               |
| Consumo intrínseco de corrente na tensão operacional | 8 mA                                                |
| Corrente nominal de recolha por bobina solenoide     | 99 mA bis 24 ms                                     |
| Corrente nominal com redução da corrente             | 18 mA depois de 24 ms                               |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)               | 1 - Baixa resistência à corrosão (quando instalado) |
| Em conformidade com LABS                             | VDMA24364-B1/B2-L                                   |
| Peso do produto                                      | 20 g                                                |
| Material da caixa                                    | POM                                                 |
| Observação sobre os materiais                        | Em conformidade com a RoHS                          |