


Compensador FKC-25

Número de referência: 538715

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	25
Desvio radial +/-	2.5 mm
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Carga permissível máx. momentânea na direção da força +/-	3000 N
Carga permissível máx. a longo prazo na direção da força +/-	1400 N
Peso do produto	119 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da junta articulada	Reforçado com PA
Material do perno de cabeça esférica	Aço de alta liga
Material da placa	Liga de alumínio forjada