

# Compensador FKC-32

Número de referência: 538961

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                               | Valor                            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Tamanho                                                      | 32                               |
| Desvio radial +/-                                            | 2.5 mm                           |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)                       | 1 - Baixa resistência à corrosão |
| Em conformidade com LABS                                     | VDMA24364-B1/B2-L                |
| Temperatura ambiente                                         | -10 oC...60 oC                   |
| Carga permissível máx. momentânea na direção da força +/-    | 3000 N                           |
| Carga permissível máx. a longo prazo na direção da força +/- | 1400 N                           |
| Peso do produto                                              | 122.3 g                          |
| Observação sobre os materiais                                | Em conformidade com a RoHS       |
| Material da junta articulada                                 | Reforçado com PA                 |
| Material do perno de cabeça esférica                         | Aço de alta liga                 |
| Material da placa                                            | Liga de alumínio forjada         |