

Conector fêmea
NTSD-GD-9-M12-5POL-RK
Número de referência: 538999

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Ligação elétrica	5 pinos Conector reto/terminal de parafuso
Limite de corrente	3 A
Diâmetro do cabo permissível	6 mm...8 mm
Secção cruzada da conexão	0.75 mm ²
Nível de proteção	IP67
Temperatura ambiente	-40 oC...85 oC
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	PA
Cor da caixa	Preto