

# Conector fêmea MSSD-C-M16

Número de referência: 539709

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Durabilidade de contacto	50
Tipo de montagem	Na válvula solenoide do ar com parafuso central M3
Posição de montagem	Qualquer um
Peso do produto	38 g
Ligação elétrica	3 pinos Tomada angular Tipo A De acordo com EN 175301-803 Formato quadrado
Conector do cabo	M16
Diâmetro do cabo permissível	6 mm...8 mm
Secção cruzada da conexão	1.5 mm <sup>2</sup>
Nível de proteção	IP65 De acordo com IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 oC...115 oC
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Reforçado com PA
Material de vedações	HNBR