

Atuador da válvula de esferas VZPR-BPD-22-R1

Número de referência: 540514

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Construção	Válvula de esferas de 2 saídas Atuador de um quarto de volta
Tipo de atuação	Elétrico Pneumático
Posição de montagem	Qualquer um
Tipo de montagem	CNOMO Com rosca fêmea
Conexão da válvula	Rp1
Indicação da posição de comutação	Direção do atuador do botão = direção de fluxo
Largura nominal DN	25
Pressão operacional do atuador	1 bar...8.4 bar
Pressão nominal do encaixe PN	40
Temperatura do meio	-20 oC...150 oC
Temperatura ambiente	-20 oC...80 oC
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Peso do produto	1800 g
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão