


Atuador da válvula de esferas VZPR-BPD-22-R112

Número de referência: 540516

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Construção	Válvula de esferas de 2 saídas Atuador de um quarto de volta
Tipo de atuação	Elétrico Pneumático
Posição de montagem	Qualquer um
Tipo de montagem	CNOMO Com rosca fêmea
Conexão da válvula	Rp1 1/2
Indicação da posição de comutação	Direção do atuador do botão = direção de fluxo
Largura nominal DN	40
Pressão operacional do atuador	1 bar...8.4 bar
Pressão nominal do encaixe PN	25
Temperatura do meio	-20 oC...150 oC
Temperatura ambiente	-20 oC...80 oC
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Peso do produto	3800 g
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão