


Atuador da válvula de esferas VZPR-BPD-22-R2

Número de referência: 540517

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Construção	Válvula de esferas de 2 saídas Atuador de um quarto de volta
Tipo de atuação	Elétrico Pneumático
Posição de montagem	Qualquer um
Tipo de montagem	CNOMO Com rosca fêmea
Conexão da válvula	Rp2
Indicação da posição de comutação	Direção do atuador do botão = direção de fluxo
Largura nominal DN	50
Pressão operacional do atuador	1 bar...8.4 bar
Pressão nominal do encaixe PN	25
Temperatura do meio	-20 oC...150 oC
Temperatura ambiente	-20 oC...80 oC
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Peso do produto	5400 g
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão