


Válvula de fecho MS6N-EM1-1/4-S-Z

Número de referência: 541295

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Construção	Calha deslizante
Tipo de atuação	Manual
Função de escape de ar	Não estrangulável
Tipo de controlo	Direto
Função da válvula	Solenóide duplo, 3/2 vias
Pressão operacional	0 bar...18 bar
Valor C	10.7 l/sbar
Valor b	0.56
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	3000 l/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Alimentação segura	Ver informação complementar do material
Tipo de montagem	Alternativa: Instalação em linha Através dos acessórios
Posição de montagem	Qualquer um
Direção de fluxo	Não reversível
Peso do produto	655 g
Conexão pneumática 1	1/4 NPT
Conexão pneumática 2	1/4 NPT
Conexão pneumática 3	Silenciador pneumático integrado Não canalizado
Material de vedações	TPE-U(PU)
Material da caixa	Alumínio fundido