


Válvula de fecho MS12-EM-G

Número de referência: 541495

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Construção	Bobina do pistão
Tipo de atuação	Manual
Função de escape de ar	Não estrangulável
Tipo de controle	Direto
Função da válvula	Solenóide duplo, 3/2 vias
Pressão operacional	0 bar...20 bar
Sobreposição	Sobreposição positiva
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	25000 l/min...32000 l/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [-:::]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Tipo de montagem	Alternativa: Instalação em linha Através dos acessórios
Posição de montagem	Qualquer um
Direção de fluxo	Não reversível
Peso do produto	3900 g
Conexão pneumática 1	Módulo do coletor
Conexão pneumática 2	Módulo do coletor
Conexão pneumática 3	G1
Conexão da alimentação de ar de piloto	Interno
Material de vedações	NBR
Material da caixa	Alumínio fundido