

Tubo reforçado PAN-R-6X1,1-SI

Número de referência: 541675

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	6 mm
Raio de curvatura relevante para a taxa de fluxo	21 mm
Diâmetro interior	3.8 mm
Raio de curvatura mín.	16 mm
Características do tubo	com aptidão para cadeias de energia
Pressão da operação dependente da temperatura	-0.095 MPa...3.5 MPa -0.95 bar...35 bar -13.775 psi...507.5 psi
Certificado	TÜV
Autoridade emissora do certificado	B 013277 0506 00
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-30 oC...80 oC
Peso do produto por comprimento	0.0174 kg/m
Conexão pneumática	Para união rápida com diâmetro externo de 6 mm
Cor	Prata
Dureza da margem	D 62 +/-3
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do tubo	TPE-A