



# Placa de regulação VABF-S3-1-R4C2-C-10

Número de referência: 543539

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                            | Valor                                                                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Largura                                   | 26 mm                                                                                             |
| De acordo com a norma                     | ISO 15407-1                                                                                       |
| Posição de montagem                       | Qualquer um                                                                                       |
| Empilhamento vertical pneumático          | Regulador da pressão para 2 e 4                                                                   |
| Função do controlador                     | Pressão de saída constante<br>Com escape secundário                                               |
| Manômetro opcional                        | Possível                                                                                          |
| Faixa de regulação da pressão MPa         | 0.2 MPa...0.85 MPa                                                                                |
| Taxa de regulação da pressão              | 2 bar...8.5 bar                                                                                   |
| Taxa de regulação da pressão psi          | 29 psi...123.25 psi                                                                               |
| Pressão de entrada 1                      | 0.5 bar...10 bar                                                                                  |
| Meio de funcionamento                     | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                               |
| Nota sobre o meio operacional/controlo    | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)    | 0 - Sem resistência à corrosão                                                                    |
| Em conformidade com LABS                  | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                 |
| Nível de proteção                         | IP65<br>NEMA 4                                                                                    |
| Temperatura ambiente                      | -5 oC...50 oC                                                                                     |
| Peso do produto                           | 430 g                                                                                             |
| Tipo de empilhamento vertical da montagem | Na base de apoio do coletor<br>Na base de apoio individual                                        |
| Conexão do manômetro                      | Com grampo de fixação                                                                             |
| Observação sobre os materiais             | Em conformidade com a RoHS                                                                        |
| Material do painel do operador            | PA                                                                                                |
| Material da caixa do controlador          | Alumínio fundido                                                                                  |