

Desidratador de ar por membrana LDM1-3/4-D-MAXI-600

Número de referência: 543671

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Maxi
Série	D
Posição de montagem	Vertical +/- 5°
Construção	Desidratador da membrana
Pressão operacional	3 bar...12.5 bar
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	600 l/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [1:3:1]
Redução do ponto de condensação da pressão	20 K
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 oC...60 oC
Temperatura do meio	2 oC...50 oC
Temperatura ambiente	2 oC...50 oC
Peso do produto	2350 g
Tipo de montagem	Alternativa: Instalação em linha Através dos acessórios
Conexão pneumática 1	G3/4
Conexão pneumática 2	G3/4
Material da caixa	Zinco fundido
Material do copo	Liga de alumínio forjada