

# Cobertura de proteção NECV-S1W37

Número de referência: 545974

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Área de aplicação	Apenas para conexão multipinos do coletor da válvula VTSA/VTSA-F
Peso do produto	180 g
Ligação elétrica 1, função	Extremidade do dispositivo de campo
Ligação elétrica 1, desenho	Retangular
Ligação elétrica 1, tipo de conexão	Tomada
Ligação elétrica 1, saída do cabo	Angular
Ligação elétrica 1, tecnologia de conexão	Sub-D
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	37
Ligação elétrica 1, pinos/fios ocupados	37
Ligação elétrica 1, tipo de montagem	3x parafuso M4
Ligação elétrica 2, tecnologia de conexão	Contactos sem solda
Faixa da tensão de operação CC	0 V...30 V
Carga admissível da corrente a 40 °C	2 A
Resistência a sobretensão	1 kV
Conector do cabo	M20 x 1,5
Diâmetro do cabo	5 mm...13 mm
Secção cruzada do condutor nominal	0.08 mm <sup>2</sup> ...0.5 mm <sup>2</sup>
Nível de proteção	IP65 NEMA 4
Observação sobre o nível de proteção	Quando montado
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Material da caixa	PA