


Válvula de segurança para vácuo ISV-M4

Número de referência: 545996

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	M4
Adequação do impulso de ejeção	0.8 MPa 8 bar
Posição de montagem	Qualquer um
Pressão operacional	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar
Taxa de sucção necessária em -0,5 bar	1 l/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:...]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	1.5 g
Tipo de montagem	Aparafusar
Conexão pneumática 1	M4
Conexão pneumática 2	M4
Material do filtro	Bronze sinterizado
Material da caixa	Liga de alumínio forjada