


Válvula de segurança para vácuo ISV-M6

Número de referência: 545997

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	M6
Adequação do impulso de ejeção	0.8 MPa 8 bar
Posição de montagem	Qualquer um
Pressão operacional	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar
Taxa de sucção necessária em -0,5 bar	2 l/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:...]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	14 g
Tipo de montagem	Aparafusar
Conexão pneumática 1	M6
Conexão pneumática 2	M6
Material da mola	Aço de alta liga
Material do filtro	Bronze sinterizado
Material da caixa	Liga de alumínio forjada
Material de flutuação	POM