


Válvula básica LFMB-D-MIDI-A-U

Número de referência: 546445

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Série	D
Tamanho	Midi
Construção	Filtro de fibra
Grau de filtração	1 µm
Drenagem do condensador	Completamente automático
Pressão operacional	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar 29 psi...174 psi
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [6:4:4] Gases inertes
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [5:4:3] Gases inertes
Eficiência do filtro	99.99 %
Volume de condensado máx.	1.45 fl oz (US)
Proteção da bacia	Proteção da bacia metálica
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	33.8 oF...140 oF
Temperatura ambiente	14 oF...140 oF
Temperatura de armazenamento	14 oF...140 oF
Grau de separação de partículas finas	99 %
Teor em óleo residual	1.35E-05 oz/yd ³
Grau de separação do aerossol de óleo	90 %
Tipo de montagem	Alternativa: Instalação em linha Através dos acessórios
Posição de montagem	Vertical +/-5°
Material da caixa	Zinco fundido
Material do filtro	Fibra borossilicatada
Material do copo	PC
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Peso do produto	22.8 oz