

# Base de apoio VABS-S2-1S-N38-C1

Número de referência: 546761

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                               | Valor                                                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Largura                                      | 42 mm                                                                                             |
| De acordo com a norma                        | ISO 5599-2                                                                                        |
| Posição de montagem                          | Qualquer um                                                                                       |
| Conexão da alimentação de ar de piloto       | Externo                                                                                           |
| Pressão operacional                          | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                                                            |
| Faixa da tensão operacional CA               | 110 V                                                                                             |
| Faixa da tensão de operação CC               | 24 V                                                                                              |
| Resistência a sobretensão                    | 4 kV                                                                                              |
| Carga admissível da corrente a 40 °C         | 2 A                                                                                               |
| Nível de contaminação                        | 3                                                                                                 |
| Marcação CE (ver declaração de conformidade) | De acordo com a Diretiva Baixa Tensão da UE                                                       |
| Meio de funcionamento                        | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                               |
| Nota sobre o meio operacional/controlo       | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)       | 0 - Sem resistência à corrosão                                                                    |
| Em conformidade com LABS                     | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                 |
| Nível de proteção                            | IP65<br>NEMA 4<br>Quando montado                                                                  |
| Temperatura ambiente                         | -5 °C...50 °C                                                                                     |
| Peso do produto                              | 371 g                                                                                             |
| Secção cruzada da conexão                    | 0.08 mm²...0.75 mm²                                                                               |
| Tipo de montagem                             | Pelo orifício de passagem                                                                         |
| Observação sobre os materiais                | Em conformidade com a RoHS                                                                        |
| Material da base de apoio                    | Alumínio fundido                                                                                  |