


# Base de apoio VMPA2-AP-2-1-EMM-4

Número de referência: 546805

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Largura                                | 42 mm                                  |
| Comprimento                            | 107.3 mm                               |
| Dimensão da largura                    | 21 mm                                  |
| N.º máx. de posições da válvula        | 2                                      |
| Pressão operacional                    | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| Pressão de piloto MPa                  | 0.3 MPa...0.8 MPa                      |
| Pressão do piloto                      | 3 bar...8 bar                          |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 0 - Sem resistência à corrosão         |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Temperatura ambiente                   | -5 oC...50 oC                          |
| Peso do produto                        | 210 g                                  |
| Conexão pneumática 2                   | G1/8                                   |
| Conexão pneumática 4                   | G1/8                                   |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS             |
| Material da base de apoio              | Alumínio fundido                       |