

Elemento de posicionamento SMM-10

Número de referência: 547942

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	10
Desenho	Para ranhura em C
Classe de resistência à corrosão (CRC)	3 - Risco de corrosão alto
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 oC...120 oC
Tipo de montagem	Fixo na ranhura em T Inserível na ranhura pela longitudinal
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Liga de alumínio forjada Anodizado
Material dos parafusos	Aço inoxidável de liga alta