


Amortecedores DYSW-7-10-Y1F

Número de referência: 548072

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	7
Curso	10 mm
Amortecimento	Auto-ajustável Curva característica suave
Posição de montagem	Qualquer um
Deteção de posição	Sem
Velocidade máx. de impacto	3 m/s
Tempo de reposição à temperatura ambiente	0.2 s
Tempo de reposição na temperatura ambiente mín.	1 s
Modo de funcionamento	Arranque Atuação simples
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...80 oC
Curso do amortecimento	10 mm
Força de paragem máx.	300 N
Absorção de energia máx. por curso	2.5 J
Consumo máx. de energia por hora	15000 J
Energia residual máxima	0.01 J
Força de reposição	1.2 N
Força de inserção mín.	10 N
Peso do produto	21 g
Faixa de massas	5 kg
Tipo de montagem	Com porca de travamento
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	NBR
Material da caixa	Aço de alta liga
Material da biela	Aço de alta liga