

Amortecedores DYEF-M16-Y1F

Número de referência: 548377

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	M16
Curso	4.8 mm
Amortecimento	Anéis/almofadas de amortecimento elástico em ambas as extremidades com batente fixo metálico
Posição de montagem	Qualquer um
Detecção de posição	Sem
Velocidade máx. de impacto	0.8 m/s
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 oC...60 oC
Curso do amortecimento	4.8 mm
Absorção de energia máx. por curso	0.25 J
Peso do produto	104 g
Tipo de montagem	Com porca de travamento
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	NBR
Material da caixa	Aço de alta liga