


Tampa CPX-M-AK-C

Número de referência: 548753

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	30 mm
Altura	58 mm
Comprimento	22 mm
Certificado	UL94 V0
Peso do produto	54 g
Nível de proteção	IP65 IP67 Quando montado De acordo com IEC 60529
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Temperatura de armazenamento	-40 oC...70 oC
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Material da caixa	Zinco fundido Niquelado
Material de vedações	NBR
Humidade relativa	5 - 90% Não condensante