


Conector fêmea MSSD-N

Número de referência: 550067

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
De acordo com a norma	EN 175301-803
Saída do cabo	Angular
Peso do produto	30 g
Ligação elétrica 1, desenho	Retangular
Ligação elétrica 1, tipo de conexão	Tomada
Ligação elétrica 1, tecnologia de conexão	Tipo do diagrama de conexão A de acordo com a norma EN 175301-803
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	3
Ligação elétrica 1, tipo de montagem	Na válvula solenoide do ar com parafuso central M3
Ligação elétrica 2, tecnologia de conexão	Terminal do parafuso
Faixa da tensão de operação CC	0 V...24 V
Faixa da tensão operacional CA	0 V...250 V
Carga admissível da corrente a 40 °C	16 A
Conector do cabo	M20 x 1,5
Diâmetro do cabo	8 mm...10 mm
Secção cruzada do condutor nominal	1.5 mm ²
Nível de proteção	IP65
Observação sobre o nível de proteção	Quando montado
Temperatura ambiente	-25 °C...80 °C
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Reforçado com PA
Cor da caixa	Preto
Material dos parafusos	Aço
Material de vedações	VMQ