

Tomada de corrente com cabo KMYZ-4-0,5-B-EX

Número de referência: 550324

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Classificação marítima	Ver certificado
Tipo de montagem	Na válvula solenoide do ar com parafuso central M2
Posição de montagem	Qualquer um
Peso do produto	12 g
Ligação elétrica	Tomada angular Cabo Formato retangular MSZB
Faixa da tensão de operação CC	3 V...36 V
Tensão de funcionamento nominal CC	24 V
Carga admissível da corrente a 40 °C	1 A
Resistência a sobretensão	900 V
Conexão protetora à terra	Ausente
Comprimento do cabo	0,5 m
Característica do cabo	Padrão
Composição do cabo	2 x 0,35 mm ²
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...50 °C
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a diretiva RoHS da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Material da bainha do cabo	PVC
Material da caixa	PA
Material dos contactos do pino	Bronze