


Conjunto de montagem axial EAMM-A-D32-57A

Número de referência: 550980

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	50.5 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	8000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	5.87 kgmm²
Torque transmissível	6.5 Nm
Peso do produto	270 g
Código da interface, atuador	D32 D32C
Código da interface, Motor in	57A
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS