


Silenciador UOS-1

Número de referência: 552252

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|---|
| Tipo de vedante no perno aparafusado | Sem vedante |
| Posição de montagem | Qualquer um |
| Construção | Silenciador aberto |
| Pressão operacional | 0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar |
| Meio de funcionamento | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [-:-:-] |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 2 - tensão moderada da corrosão |
| Em conformidade com LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Nível de ruído | 75 dB(A) |
| Temperatura ambiente | -10 °C...50 °C |
| Tipo de montagem | Com rosca macho |
| Peso do produto | 200 g |
| Conexão pneumática | G1 |
| Material de inserção no amortecedor | PE |
| Observação sobre os materiais | Em conformidade com a RoHS |
| Material da caixa | POM |
| Material da manga | Liga de alumínio forjada |