

Regulador de pressão LR-1/8-F

Número de referência: 552420

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Bloqueio do atuador	Botão rotativo com retenção
Posição de montagem	Qualquer um
Construção	Regulador do diafragma Com passagem do fornecimento de ar comprimido
Função do controlador	Pressão de saída constante Com compensação da pressão principal Com escape secundário
Indicador de pressão	Preparado para G1/8
Taxa de regulação da pressão	0.5 bar...12 bar
Pressão de entrada 1	1 bar...20 bar
Histerese de pressão máx.	0.2 bar
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	420 l/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:--]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 oC...80 oC
Temperatura do meio	-10 oC...80 oC
Temperatura ambiente	-10 oC...80 oC
Peso do produto	120 g
Tipo de montagem	Montagem do painel frontal Através dos acessórios
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 2	G1/8
Material de vedações	NBR
Material da caixa	Liga de cobre