



Válvula da alavanca com rolete RWB-3-1/8

Número de referência: 552432

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função da válvula	3/2 vias, fechadas, monoestáveis
Tipo de atuação	Mecânico
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	120 l/min
Porta de trabalho pneumática	G1/8
Pressão operacional	3.5 bar...8 bar
Construção	Assento axial
Largura nominal	3.5 mm
Tipo de controlo	Pilotado
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Força de atuação	3.1 N
Peso do produto	160 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 2	G1/8
Conexão pneumática 3	G1/8
Material de vedações	NBR
Material da caixa	Liga de alumínio forjada Anodizado