

Guia de luz SOOC-TB-P-C5-2-R10

Número de referência: 552828

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Método de medição	Sensor ótico tipo garfo
Diâmetro mínimo do objeto	0.2 mm
Funcionalidade especial da guia de luz	Sensor ótico tipo garfo
Faixa de trabalho	5 mm
Temperatura ambiente	-55 oC...70 oC
Tamanho da cabeça	Retângulo 41 x 15 x 7 mm Bifurcado 5 x 29 mm
Comprimento do guia de luz	2 m
Raio de curvatura mín.	10 mm
Diâmetro externo	1.25 mm
Material da caixa	ABS
Material do guia de luz	PE
Nível de proteção	IP66
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III