Lentes adaptadoras
SASF-L1-LS2-M4

Número de referência: 552831

Ficha técnica

Característica	Valor
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Nível de proteção	IP66
Temperatura ambiente	-30 oC...150 oC
Torque de aperto	-0.2 Nm...0.6 Nm
Peso do produto	0.7 g
Função da lente	Em foco Ponto de luz com diâmetro de 0,7 mm à distância de 10 mm Depende do guia de luz
Material da caixa	Alumínio Anodizado