

Guia de luz
S00C-DS-M6-2-R25
Número de referência: 552836

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Método de medição	Sensor de difusão
Diâmetro mínimo do objeto	0.1 mm
Funcionalidade especial da guia de luz	Padrão
Faixa de trabalho	140 mm
Temperatura ambiente	-55 oC...70 oC
Tamanho da cabeça	M6
Comprimento do guia de luz	2 m
Raio de curvatura mín.	25 mm
Torque de aperto máx.	3 Nm
Diâmetro externo	2.2 mm
Material da caixa	Liga de cobre PVC Niquelado
Material do guia de luz	PE
Nível de proteção	IP66
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III