


# Guia do coletor MHJ9-P16

Número de referência: 553125

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da largura	10 mm
N.º máx. de posições da válvula	16 Versões de acordo com as especificações possíveis do cliente
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Peso do produto	428 g
Tipo de montagem	Com suporte de montagem
Conexão pneumática 1	G1/2
Conexão pneumática 2	M7
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do guia do coletor	Liga de alumínio anodizado forjada