

Tubo plástico PLN

Número de referência: 553850

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	4 mm...16 mm
Diâmetro interior	2.9 mm...12 mm
Pressão da operação dependente da temperatura	-0.95 bar...14 bar
Certificado	TÜV
Autoridade emissora do certificado	B 013277 0506 00
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7::-] Água (líquida, sem gelo)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Classe de sala limpa	Elemento instalado estaticamente, não é possível uma avaliação significativa de acordo com a norma ISO 14644-1
Alimentação segura	Ver informação complementar do material
Temperatura ambiente	-30 oC...80 oC
Cor	Azul Castanho Amarelo Verde Natural Vermelho Preto Prata Branco
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do tubo	PE