

Tubo plástico
PAN-4X0,75-BL-500
Número de referência: 553894

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	4 mm
Raio de curvatura relevante para a taxa de fluxo	18 mm
Diâmetro interior	2.9 mm
Raio de curvatura mín.	12 mm
Características do tubo	com aptidão para cadeias de energia
Pressão da operação dependente da temperatura	-0.095 MPa...1.5 MPa -0.95 bar...15 bar -13.775 psi...217.5 psi
Certificado	TÜV
Autoridade emissora do certificado	B 013277 0506 00
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-30 oC...80 oC
Peso do produto por comprimento	0.006 kg/m
Conexão pneumática	Para união rápida com diâmetro externo de 4 mm Para conexão dentada com diâmetro interno de 3 mm com porca de capa Para o diâmetro interno de 3 mm da conexão dentada
Cor	Azul
Dureza da margem	D 55 +/-3
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do tubo	TPE-A