

# Conectores CAMF-B-M25-G4

Número de referência: 555676

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Funções adicionais	Fixação contra perda
Posição de montagem	Qualquer um
Tensão de funcionamento nominal CC	24 V
Faixa da tensão operacional CA	160 V
Limite de corrente	1 A
Nível de proteção	IP65 De acordo com IEC 60529
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão