


Placa de conexão de 90º VABF-S2-2-A1G2-N12

Número de referência: 555703

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	58.1 mm
De acordo com a norma	ISO 5599-2
Posição de montagem	Qualquer um
Pressão operacional	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nível de proteção	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Peso do produto	359 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Liga de alumínio forjada