


Guia do coletor MHJ10-P16

Número de referência: 557608

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da largura	11 mm
Proteção contra inversão da polaridade	Para tensão de funcionamento
N.º máx. de posições da válvula	16 Versões de acordo com as especificações possíveis do cliente
Certificado	Marca RCM
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Peso do produto	635 g
Tipo de montagem	Com suporte de montagem
Conexão pneumática 1	G1/2
Conexão pneumática 2	M7
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do guia do coletor	Liga de alumínio anodizado forjada