

Acoplamento rápido EAMD-67-82-25-32X32-U

Número de referência: 558007

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro do suporte 1	25 mm
Diâmetro do suporte 2	32 mm
Tamanho	67
Comprimento nominal	82 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	4500 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 oC...60 oC
Momento de inércia	831 kgmm ²
Torque transmissível	150 Nm
Peso do produto	1557 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS