


Flange do motor EAMF-A-L27-40G

Número de referência: 558015

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	165 g
Código da interface, atuador	L27
Código da interface, Motor in	40G
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS