

# Anel centralizante EAML-38-4-38

Número de referência: 558030

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro do suporte 1	38 mm
Diâmetro do suporte 2	38 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	4 g
Código da interface, atuador	K38
Código da interface, caixa de acoplamento	38A 38D
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS