

Eixo motor EAMB-24-6-15X21-16X20

Número de referência: 558036

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|-------------------------------|----------------------------|
| Diâmetro do suporte 1 | 15 mm |
| Diâmetro do suporte 2 | 16 mm |
| Tamanho | 80 |
| Comprimento nominal | 21 mm |
| Posição de montagem | Qualquer um |
| Velocidade rotacional máx. | 8000 1/min |
| Em conformidade com LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de armazenamento | -25 oC...60 oC |
| Humidade relativa | 0 - 95 % |
| Temperatura ambiente | -25 oC...60 oC |
| Momento de inércia | 3.1 kgmm ² |
| Torque transmissível | 29 Nm |
| Peso do produto | 68 g |
| Observação sobre os materiais | Em conformidade com a RoHS |