

Eixo motor
EAMB-34-6-25X26-23X27
Número de referência: 558037

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro do suporte 1	25 mm
Diâmetro do suporte 2	23 mm
Tamanho	120
Comprimento nominal	26 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	5500 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 oC...60 oC
Momento de inércia	18.2 kgmm ²
Torque transmissível	100 Nm
Peso do produto	201 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS