

# Acoplamento rápido EAMC-20-30-5-6

Número de referência: 558902

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro do suporte 1	5 mm
Diâmetro do suporte 2	6 mm
Tamanho	20
Comprimento nominal	30 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	9000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 oC...60 oC
Momento de inércia	1.06 kgmm <sup>2</sup>
Torque transmissível	2.2 Nm
Peso do produto	20 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS