

Mordente BUB-HGPT-16-B

Número de referência: 560244

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	16
Posição de montagem	Qualquer um
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	5 °C...60 °C
Peso do produto por mordente	29 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem e manga central
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da peça em bruto	Liga de alumínio forjada