

Base de apoio do coletor VABV-S2-2S-G12-T1

Número de referência: 560842

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da largura	59 mm
Tipo de terminal de válvula	44
Pressão operacional	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva Baixa Tensão da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	de acordo com a normativa do Reino Unido para o material elétrico
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	610 g
Conexão pneumática 2	G1/2
Conexão pneumática 4	G1/2
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da placa	Alumínio fundido