

Placa VMPAL-EG

Número de referência: 560956

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	20.5 mm
Comprimento	107.3 mm
Função integrada	Escape de ar canalizado
Composição do terminal de válvulas	Os tamanhos da válvula podem ser misturados
Pressão operacional	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Taxa de regulação da pressão	0.5 bar...5 bar
Pressão de entrada 1	0.5 bar...10 bar
Classe de resistência à corrosão (CRC)	3 - Risco de corrosão alto
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Peso do produto	30 g
Conexão pneumática 3/5 combinada	Para cartucho de 20 mm
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da placa	PA