

# Placa VMPAL-EG-QS10

Número de referência: 560957

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	20.5 mm
Comprimento	107.3 mm
Função integrada	Escape de ar canalizado
Composição do terminal de válvulas	Os tamanhos da válvula podem ser misturados
Pressão operacional	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Taxa de regulação da pressão	0.5 bar...5 bar
Pressão de entrada 1	0.5 bar...10 bar
Classe de resistência à corrosão (CRC)	3 - Risco de corrosão alto
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Peso do produto	30 g
Conexão pneumática 3/5 combinada	Para tubos de diâmetro externo 10 mm
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da placa	PA