

Tirante
VMPAL-ZAS-45

Número de referência: 561117

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento	45 mm
Tamanho da embalagem	3
Classe de resistência à corrosão (CRC)	3 - Risco de corrosão alto
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Torque de aperto máx.	1.7 Nm
Peso do produto	33 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do tirante	Aço inoxidável de liga alta