



União rápida em T
NEDU-M12D4-M12T4-IS
Número de referência: 562248

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
De acordo com a norma	EN 61076-2-101
Prevenção e proteção contra explosões	Considerar as informações na certificação Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Durabilidade de contacto	100
Tipo de montagem	Aparafusar
Peso do produto	25.5 g
Ligação elétrica	4 pinos / 4 pinos / 4 pinos Programado com A/programado com A/programado com A Tomada/tomada/conector M12 x 1 / M12 x 1 / M12 x 1
Faixa da tensão de operação CC	0 V...30 V
Nível de proteção	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-25 oC...85 oC
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Classe de resistência à corrosão (CRC)	3 - Risco de corrosão alto
Material da caixa	Reforçado com TPE-U(PU) Zinco fundido
Material da porca de capa	Reforçado com PA
Material de vedações	FPM
Material dos contactos do pino	Liga de cobre Dourado